
How to select proper Toe Clip

トウクリップの選び方






靴の種類によって、甲の高さや幅などが異なるため、一概に靴サイズだけでトウクリップを選択することは難しいです。そこで各種トウクリップの寸法を図にまとめました。 各部の寸法をご参考にしてください。


●使用時と同様にペダルに足を乗せて、ペダルから靴の先端が何mm出ているかを測定してください。=(A)

(足の親指の付け根=拇指球をペダルの軸上に乗せるのが最適といわれています)

- ●図の①のサイズを参照にトウクリップのサイズを選定してください。
- ※通常のトウクリップはサイクルシューズを想定した厚み(図の⑤)が薄くできています。スニーカーなど一般の靴の場合は厚みの深い「DEEP」タイプをお勧めします。 なお CAGE CLIP シリーズはすべて DEEP 相当の厚みとなっております。


SIZE TABLE OF TOE CLIP トウクリップ各部寸法表





寸法[mm]

Toe Clip Steel (Cr plated)				
size	1	2	(4):::::(3)::::(4)::::(3):::(4):::(5):::(5):::(6)::(6)::(6)::(6)::(6):	(5)
SS	41	51	90	31
S	46	51	61	31
М	51	51	70 104	37
L	62	51	72 110	37
LL	72	51	: 125	37
Toe Clip Alloy				
S	46	51	61	31
М	51	51	70 104	37
L	62	51	72 110	37
Toe Clip Steel Deep (Cr plated)				
М	51	51	·········· 74 ·············· 95 ·········	42
L	62	51	78 103	42
LL	72	51	82 114	42
Toe Clip Adjustable (steel—Cr plated)				
S~L	46~62		### 61~72 ### 94~110 ###	
Half Clip (steel—Cr plated)				
L	60	58	61 70	28
Half Clip Deep (steel—Cr plated)				
L	60	58	76 53	42
Quarter Clip (steel—Cr plated/resin coated)				
L	63.7	58	64.2 26.4	40
Cage Clip (stainless steel)				
S			77.5 88.2	41.5
М	52.8	58	79 95.8	41.5
L	65.7	58	83 107.5	41.5
Cage Clip Half (stainless steel)				
М	52.8	58	64.3 51.8	41.5
L	65.7	58	68.1 68.7	44.5
Cage Clip Quarter (stainless steel)				
М	46	58	61.8 28.2	42.2
L	58.9	58	:::::::: 63.7 :::::::: 28.2 :::::::	42.2
MT-250 (plastic)				
М	71	63		
L	73	68	106 100	



注記:図示の数値は平均値であり、個体差がございます。